

BROSSBOX, STAUKISTEN

4 Stück	Linsenflansch Innensechskant	M6 x 80 mm	ISO 7380
4 Stück	Dichtscheibe	M6	
4 Stück	Sechskantmutter mit Klemmteil	M6	DIN 985
4 Stück	U-Scheibe	M6	DIN 9021



**Befestigungs-Set
f. AHK Komplettsystem
Art.-Nr. 10202**

Bild 1: An den gekennzeichneten Positionen wird die Box mit dem Träger verschraubt.



Bild 2: Positionierung des Trägers auf der Kiste, dient gleichzeitig als Bohrschablone. Nach dem Bohren der Löcher die Box mit dem Träger verschrauben.



Achtung:

Da die Art und Weise wie Sie das Befestigungs-Set einsetzen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, müssen wir darauf hinweisen, dass der Hersteller oder Händler, keinerlei Gewährleistung übernimmt. Dies beinhaltet auch evtl. Folgeschäden, ist jedoch nicht darauf beschränkt.